



品 名		リーチンショーケース（冷凍機内蔵型）	
機 種 名		RF-41LCU	
寸 法	外形（mm）	1200×450×1900	
	内形（mm）	1100×325×1518	
有効内容積（L）		466	
製品質量（Kg）		165	
材 質	外 装	側面・正面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 背面 天 亜鉛鉄板 化粧パネル 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装	
	内 装	合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装	
	断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン（五面一体発泡）	
	扉	樹脂枠熱線反射フィルム付 二重ガラス扉 2枚	
	自 在 棚	鋼線樹脂コーティング	
	照 明	蛍光灯40W×1	
	冷 却 方 式	冷気強制循環式	
冷却性能 （無負荷・周囲温度30℃）		0～10℃	
霜 取 方 式		全自動オフサイクルデフロスト方式	
冷 却 装 置	冷 却 器	フィンチューブ式	
	冷 凍 機	全密閉式 単相100V 公称出力300W 冷媒R-404A（240g） キャピラリー制御	
	凝 縮 機	ワイヤチューブ強制空冷式	
	凝 縮 風 量	0.133m <sup>3</sup> /s	
	排 熱 量	1010W	
電 源 設 備	電源（50/60Hz）	単相100V	
	許容電圧範囲	90～110V	
	適用コンセント形式	2極 15A 125V	
	適用ブレーカー容量	15A	
電 気 特 性	冷却時 （50/60Hz）	運転電流（A）	5.7/5.1
		始動電流（A）	26/26
		消費電力（W）	425/460
		力 率（%）	75/90
	霜取時 （50/60Hz）	運転電流（A）	1.6/1.5
		消費電力（W）	89/86
		力 率（%）	56/57
使用周囲温度（℃）		5～35	
付 属 品		棚網10枚 アジャストボルト	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

＜ご注意とお願い＞

- ショーケースは、食品を貯蔵する以外の目的には、使用しないでください。揮発性、引火性のある薬品およびその類似品（たとえばベンジン、エーテル、アルコール、接着剤など）は、絶対に庫内へいれないでください。血清、血液、ワクチン等の医薬品など、微妙な温度管理を必要とするものも、貯蔵しないでください。
- 電源は正しく配線された専用のコンセントをお使いください。また、1 台のセットで 2 つの電源（1 0 0 V ・ 2 0 0 V）を必要とする場合は、各々の電源で正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
- 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事士による D 種接地工事が必要です。電気工事店に依頼してください。
- このカタログに掲載している商品は周囲条件の悪い場所に設置しますと、商品本来の性能を発揮できないばかりか故障の原因にもなるので次の範囲以外では使用しないでください。  
＜条件＞ 外気温度：5℃～3 5℃ 外気湿度：6 0 % 以下  
その他：直射日光があたらない屋内にて使用の事。  
機械の排熱を逃す様、換気願います。
- 冷凍庫を内蔵したリーチンショーケース等は、運転音（騒音）が比較的大きい場合がありますので、据付け先にご注意ください。
- 次の様なメンテナンスを行なっていただく必要があります。排水について、自動蒸発器式でも梅雨（多湿時）または扉開閉がはげしいところだと、ドレン皿にたまる場合があります。定期的にチェックをしていただく必要があります。

- 製品を設置する場合は、背面・側面・天井を 5 0 mm 以上開けるようにしてください。

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE  <b>引戸リーチン R F－4 1 L C U</b>
尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	
単位 UNITS	製図 DRAWN BY <b>竹口</b> 2002. 9. 3	
<b>東芝キヤリア空調システムズ株式会社</b> TOSHIBA CARRIER AIR CONDITIONING SYSTEMS CORPORATION		図面番号 DRAWING No. <b>R I N 0 2 0 1 3</b>
保管 REGISTERED		変更回数 REV. MARK ○ ○ ○ ○ ○