



| | | |
|----------------------|--|---|
| 商品名 | 四面ガラスH&Cショーケース | |
| 用途 | 飲料等 | |
| 形名 | SH-G5214ADS1-YF | |
| 貯蔵庫 | 総内容積(㍑) | 350 |
| | 有効内容積(㍑) | 225 |
| 外形寸法 (mm) | 幅 | 540(+25) |
| | 奥行き | 570(+34) |
| | 高さ | 1850 |
| 内形寸法 (mm) | 幅 | 506 |
| | 奥行き | 522 |
| | 高さ | 1328 |
| 収容能力 | 温蔵室 | 168本(4段、280ml丸ペットボトル) |
| | 冷蔵室 | 72本(2段、500ml丸ペットボトル) |
| 外装 | PCM鋼板 | |
| 内装 | 四面複層ガラス | |
| 扉 | 複層ガラス(前後2枚) | |
| 電源 | 100V 50/60Hz | |
| 圧縮機 | 全密閉形往復動式(250W) | |
| 凝縮器 | 強制通風式 フィンドチューブ形 | |
| 冷却器 | 強制通風式 フィンドチューブ形 | |
| 冷媒 | HFC134a | |
| 冷媒制御 | キャビラリチューブ式 | |
| 保護装置 | 漏電遮断器、温度ヒューズ、バイメタルサーモ、過負荷保護装置(OL) | |
| 温度調節 | コールド室:自動温度調節器(機械式)、ホット室:自動温度調節器(電子サーモ式) | |
| 霜取方式 | オフサイクルフロスト方式 定時タイマ(4H) 除霜センサ付(復帰温度8°C優先) | |
| 凝縮器用送風機 | 隙取りコイル形単相誘導電動機 | |
| 冷却器用送風機 | 隙取りコイル形単相誘導電動機 | |
| 温蔵 方式 | 加温方式 | プレートヒータ式(150W) |
| | 棚段数 | 4段 |
| 冷蔵 方式 | 冷却方式 | 強制循環式 |
| | 棚段数 | 1段 |
| ドレン処理方法 | 自動蒸発+ドレン皿方式 | |
| 性能 | 外気条件 | コールド:周囲温度=30°C、周囲湿度=60%以下 ホット:周囲温度=20°C |
| | 冷蔵品温 | 品温 0~10°C(安定時 ノブ「適」、負荷:500mlペットボトル) |
| | 温蔵品温 | 品温50~60°C(安定時 ノブ「適」、負荷:280mlペットボトル) ※ノブ切替により温度調節可能 |
| 電気特性 | 外気保証範囲 | 周囲温度=5~35°C、周囲湿度=60%以下 |
| 運転電流(A) (50/60Hz) | 冷・冷 | 4.6/3.9 |
| | 冷・温 | 9.5/9.2 |
| 消費電力(W) (50/60Hz) | 冷・冷 | 360/360 |
| | 冷・温 | 895/910 |
| その他 | 蛍光灯 直管:15W、冷温表示板付 キャスター(自在車) | |
| 製品質量(kg) | 132 | |
| 付属品 | ドレンパン、アジャストボルト、プライスカードホルダー、ストロー受け | |
| 別売品 | 錠取付金具、転倒防止金具 | |

[据付上のご注意とお願い]

1. 食品類及び飲料の保存販売以外には使用しないでください。
2. 電源は正しく配線された専用の電源を使用してください。
3. 必ずアースを取ってください。法令によりD種接地工事が必要です。
電気工事店に依頼してください。
4. ドレン皿のドレン水は多湿時、1日一回以上捨ててください。
5. 性能を満足する据付条件は屋内設置で壁から10cm以上あけ周囲温度35°C~5°Cです。
6. 転倒防止と水平レベル合せ用アジャストボルトを使用のこと。
7. 移動する場合、電源コードをキャスターで踏んだりはさんだりしないこと。

東芝キヤリア空調システムズ株式会社
TOSHIBA CARRIER AIR CONDITIONING SYSTEMS CORPORATION

保管 REGISTERED

4面ガラス冷蔵/温蔵ショーケース
SH-G5214ADS1-YF

T61H0515

変更回数